

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 900/5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927600 900/5
GTIN	4062406110130
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 150, 200, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Bredde	600 mm
Nytte højde for skuffer	800 mm
Vægt	74 kg
Antal skuffer	5
Skuffer, nytteflade i G	20×20

Nyttebredde	550 mm
Højde	900 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Antal døre	0
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Dybde	650 mm
Nyttehøjde	800 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 300 mm	927800 300

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 900 mm	927720 900
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gribelisterendekapper 20 dele Type 10	951025 10