

Garant

ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 25

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300667 25
GTIN	4062406109479
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Spændemøtrik afbalanceret **til HSC**. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 1 - 16 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 35 mm

passende spændenøgle nr. 309740: 25

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 16 mm
passende spændenøgle nr. 309740	25
Udvendig Ø D	35 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Nyttelængde L _N	71 mm
Spænde-Ø D ₁	1-16 mm

Adapter	SK 50 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309409 12
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309430 8
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 25	309700 25
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	308962 11
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309447 9
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308941 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	308962 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309447 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 25	309610 25
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308946 3
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308946 10
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308946 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 25	309617 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308941 4
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309411 11
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308962 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309411 9
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308959 7

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308941 13
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309430 10
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	308962 13
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309411 6

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309411 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309413 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308960 15
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308946 15
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308941 15
	308962 4

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 4 mm

Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 200
Nm

656050 200

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm

308959 16

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm

308941 2,5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm

308946 5

ER-glidelejespændemøtrik Til ER 25

309612 25

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50

308790 50

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm

308960 12

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
7 mm

309409 7

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm

308959 3

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm

308959 13

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
8 mm

309409 8

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 8 mm

308962 8

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50

308765 50

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og
rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm

309447 7

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 10 mm

308962 10

ET-spændetænger til gevindboring, med
aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm

309430 6

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og
rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm

309447 4,5

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d
14 mm

309411 14

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm

308960 6

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til
konus 50

308740 50

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm

308960 2

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309413 12
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309447 3
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spændemøtrik Til ER 25	309580 25
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308941 10
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308962 5
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309411 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309430 7
	309413 9

ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser
Nom. spænde-Ø d 9 mm
