

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 800/6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytteflade i G	20×20
Bredde	600 mm
Antal skuffer	6
Vægt	77 kg
Nyttehøjde	700 mm

Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	200 mm
Skuffer, fronthøjde	50 mm
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Nytte bredde	550 mm
Antal døre	0
Nytte højde for skuffer	700 mm
Højde	800 mm
Dybde	650 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk kabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm

927800 125

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 800 mm	927720 800
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10