

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 900/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927610 900/2
GTIN	4062406110277
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde i G	20
--------------------------	----

Dørhøjde	625 mm
Nyttehøjde for skuffer	150 mm
Låge, nyttehøjde	625 mm
Antal skuffer	2
Bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Højde	900 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Antal døre	1
Dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Vægt	52 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Døranslag	Højre
Nyttebredde	550 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm

927800 75

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Kabinet 24G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer Højde/lågehøjde 900/625 mm	927725 900/625
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10