

Garant GRIDLINE

**Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 900/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Dørhøjde	525 mm
----------	--------

Højde	900 mm
Døranslag	Højre
Låge, nyttehøjde	525 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Bredde	600 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Nytteøjde for skuffer	250 mm
Vægt	61 kg
Dybde	650 mm
Antal døre	1
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Antal skuffer	3
Nyttebredde	550 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Kabinet 24G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer Højde/lågehøjde 900/525 mm	927725 900/525
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10