

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med skuffer, 20×20G, Højde/antal skuffer: 900/6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	500 mm
Vægt	81 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm

Skuffer, fronthøjde	250 mm
Skuffer, fronthøjde	150 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Nyttehøjde	800 mm
Bredde	600 mm
Nyttebredde	550 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Antal døre	0
Skuffer, nytte dybde i G	20
Antal skuffer	6
Dybde	650 mm
Højde	900 mm
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
--------------------------------	------------

Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer Passer til længden mellem 2 foddele 900 mm	927720 900
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10