

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med højreanslag, Højde/antal skuffer: 600**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927615 600
GTIN	4062406110291
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde	550 mm
Låge, nyttehøjde	525 mm

Dybde	650 mm
Døranslag	Højre
Antal døre	1
Antal skuffer	0
Højde	600 mm
Vægt	26 kg
Bredde	600 mm
Nyttehøjde	525 mm
Dørhøjde	525 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Fast, forzinket hylde Type 1	927815 1
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Udtrækkelige hylder Type 1	927810 1
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12