

**Fladespændepatron, SK 40, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302425 6
GTIN	4062406110048
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	25 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Samlet længde L	143 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	6
Gevind M	M16
Adapter	SK 40
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 6 mm

309900 6