

**OZ-spændetangspatron, SK 40, Spændeområde: 2-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kuglelejret omløbermøtrik.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i OZ-spændetænger iht. ISO 10897.

**Specialtilbehør:**

OZ-spændepatroner nr. 309540 – 309560. Sæt nr. 309562 (type 462 E) til størrelse 2 – 25, hagenøgle nr. 628400.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309670	2 - 25
Udvendig Ø D	60 mm
passende hagenøgle nr. 628400	58/62
Gevind M	M16
Udragende længde, A-mål	70 mm
Samlet længde L	163 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 2080

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Produkttype	Spændepatron