

**Fladespændepatron, SK 40, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302425 12
GTIN	4062406110079
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	42 mm
Gevind M	M16
Samlet længde L	143 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Adapter	SK 40
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 12 mm

309900 12