

**ER-spændetangspatron, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302485 40
GTIN	4062406110628
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i ER/ESX-spændetænger iht. ISO 15488-B.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308981 – 309040, ER-sæt nr. 309024 – 309320, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309740.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 3 \mu\text{m}$

Spændeområde: 4 - 26 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig \varnothing D: 63 mm

Gevind M: M16

Ekstra ER-spændemøtrik: 40

Teknisk beskrivelse

Udvendig \varnothing D	63 mm
Gevind M	M16
Udragende længde, A-mål	80 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	40
Spændeområde	4 - 26 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 2080

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Produkttype	Spændepatron