

**Fladespændepatron, SK 50, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302435 16
GTIN	4062406110543
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Samlet længde L	190 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Gevind M	M24
Udvendig Ø D	48 mm
Adapter	SK 50
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 16 mm

309900 16