

**Fladespændepatron, SK 50, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302435 20
GTIN	4062406110550
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Gevind M	M24
Ekstra spændeskruer nr. 309900	20
Samlet længde L	190 mm
Udvendig Ø D	52 mm
Adapter	SK 50
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

---

**Tilbehør**

Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 20 mm

309900 20