

**Fladespændepatron, SK 40, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302425 10
GTIN	4062406110062
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer nr. 309900	10
Samlet længde L	143 mm
Udvendig Ø D	35 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Gevind M	M16
Udragende længde, A-mål	50 mm
Adapter	SK 40
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 10 mm

309900 10