

**ER-spændetangspatron, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302485 25
GTIN	4062406110604
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i ER/ESX-spændetænger iht. ISO 15488-B.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner, nr. 308981 – 309040, ER-sæt nr. 309024 – 309320, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309740.

Rundløbsnøjagtighed:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Spændeområde: 1 - 16 mm

Udragende længde, A-mål: 50 mm

Udvendig  $\varnothing$  D: 42 mm

Gevind M: M16

Ekstra ER-spændemøtrik: 25

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde	1 - 16 mm
Udvendig $\varnothing$ D	42 mm
Udragende længde, A-mål	50 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	25
Gevind M	M16
Spænde- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	1-16 mm
Adapter	SK 40

Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produkttype	Spændepatron