

**ER-spændetangspatron, SK 40, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302485 32
GTIN	4062406110611
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i ER/ESX-spændetænger iht. ISO 15488-B.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308981 – 309040, ER-sæt nr. 309024 – 309320, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309740.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 3 \mu\text{m}$

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig \varnothing D: 50 mm

Gevind M: M16

Ekstra ER-spændemøtrik: 32

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	60 mm
Udvendig \varnothing D	50 mm
Spændeområde	2 - 20 mm
Ekstra ER-spændemøtrik	32
Gevind M	M16
Spænde- \varnothing D ₁	2-20 mm
Adapter	SK 40

Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 3 \mu\text{m}$
Produkttype	Spændepatron