

**Fladespændepatron, SK 50, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302435 8
GTIN	4062406110512
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	63 mm
Samlet længde L	190 mm
Gevind M	M24
Spænde-Ø D ₁	8 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 50
Norm	DIN 6359
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm

309900 8