

Garant**Krympepatron 3°, BT 40 A = 90, Spænde-Ø D1: 4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 303443 4 |
| GTIN | 4062406110642 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Alle skafter slebne efter hærkning.
- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).

Anvendelse:

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- På steder, hvor der kræves reducerede fejlkonturer.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, krympepatronforlængere nr. 302410, str. 12/3 og 12/4, krympeapparater nr. 354210 – 304450, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Længdeindstilling ikke mulig!

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|--------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 4 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Udvendig Ø D | 15 mm |
| Udragende længde, A-mål | 90 mm |
| Adapter | BT 40 A = 90 |
| Holder-standard | JIS B6339 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |