

**Garant****Krympepatron 3°, BT 40 A = 90, Spænde-Ø D1: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303443 5
GTIN	4062406110659
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Alle skafter slebne efter hærkning.
- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).

**Anvendelse:**

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- På steder, hvor der kræves reducerede fejlkonturer.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, krympepatronforlængere nr. 302410, str. 12/3 og 12/4, krympeapparater nr. 354210 – 304450, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Længdeindstilling ikke mulig!

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	16 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	11 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
Adapter	BT 40 A = 90
Holder-standard	JIS B6339

Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40