

**Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302505 22
GTIN	4062406111007
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

**Anvendelse:**

**Med pasfjeder** – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

**Med medbringerring** – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Specialnøgle nr. 309840.

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	31 mm
Gevind M	M16
Ekstra medbringerring nr. 309870	22
Samlet længde L	164 mm
passende specialnøgle nr. 309840	22
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	19 mm
Udragende længde, A-mål	52 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	22

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Adapter	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn