

**Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302505 27
GTIN	4062406111038
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M16
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	21 mm
Samlet længde L	166 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Ekstra medbringerring nr. 309870	27
Udragende længde, A-mål	52 mm
Fræsedornslængde L ₄	33 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27

Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn