

**Kombi-fræser-/dornadapter, SK 50 A = 55, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302515 32
GTIN	4062406111113
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder – til fræser **med længdenot**, f.eks. DIN 841.

Med medbringerring – til fræser med **tværnot**, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M24
Samlet længde L	206 mm
Udragende længde, A-mål	55 mm
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	24 mm
Fræsedornslængde L ₄	38 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	32
passende specialnøgle nr. 309840	32
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Holder-standard	DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Produkttype	Fræser-indstiksdorn