

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, 12×20G, Højde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927412 300
GTIN	4062406111212
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Antal døre	0
Vægt	9,5 kg
Nyttehøjde for skuffer	225 mm
Antal skuffer	0
Nyttehøjde	225 mm
Dybde	650 mm

Højde	300 mm
Bredde	400 mm
Nyttebredde	350 mm
Udførelse	til egen bestykning
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------