

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, 12×20G, Højde: 600mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927412 600
GTIN	4062406111236
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Vægt	15 kg
Nyttebredde	350 mm
Nyttehøjde	525 mm
Antal skuffer	0
Dybde	650 mm

Højde	600 mm
Bredde	400 mm
Antal døre	0
Nyttehøjde for skuffer	525 mm
Udførelse	til egen bestykning
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------