

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, 12×20G, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927412 900
GTIN	4062406111267
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kabinet 16G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

**Bemærk:**

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	400 mm
Højde	900 mm
Nytteøjde for skuffer	800 mm
Nytteøjde	800 mm
Antal skuffer	0

Dybde	650 mm
Nyttebredde	350 mm
Antal døre	0
Vægt	22 kg
Udførelse	til egen bestykning
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12x20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------