

Garant GRIDLINE

Hylde, Fronthøjde: 50mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935110 50
GTIN	4062406111274
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Standardhylde eller dæksel til iskruning.

Bæreevne 200 kg.**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

- **Hylde** anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændstykket.
- **25 mm høje hylder** kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Teknisk beskrivelse

Hylde, udførelse	lige hylde
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Fronthøjde	50 mm
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Bredde	703 mm
Dybde	575 mm
Bredde i G	26
Dybde i G	20
Produkttype	Hylde