

Garant GRIDLINE

Hylde, Fronthøjde: 100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935120 100
GTIN	4062406111311
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Er nødvendige, når hængslede låger/skydelåger monteres i kombination med skuffer. Dette er nødvendigt, da der kræves 50 mm under og over som anslag til de hængslede lågers/skydelågeres fremspring. **Bæreevne 200 kg.**

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

- **Hylde** anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændstykket.
- **25 mm høje hylde** kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Teknisk beskrivelse

Hylde, udførelse	lige hylde
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Fronthøjde	100 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	953 mm
Dybde	575 mm
Bredde i G	36
Dybde i G	20
Produkttype	Hylde