

Garant GRIDLINE

Hylde, Fronthøjde: 100mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 935110 100 |
| GTIN | 4062406111281 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Er nødvendige, når hængslede låger/skydelåger monteres i kombination med skuffer. Dette er nødvendigt, da der kræves 50 mm under og over som anslag til de hængslede lågers/skydelågeres fremspring. **Bæreevne 200 kg.**

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

- **Hylde** anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. **Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændestykket.**
- **25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------|
| Fronthøjde | 100 mm |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 200 kg |
| Hylde, udførelse | lige hylde |
| Hylde, udførelse | fast monteret hylde |
| Brugsområde | Skuffereol |
| Materialetykkelse | 1,2 mm |

| | |
|-------------|---|
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Bredde | 703 mm |
| Dybde | 575 mm |
| Bredde i G | 26 |
| Dybde i G | 20 |
| Produkttype | Hylde |