


Garant GRIDLINE**Hylde, Fronthøjde: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935130 100
GTIN	4062406111366
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Er nødvendige, når hængslede låger/skydelåger monteres i kombination med skuffer. Dette er nødvendigt, da der kræves 50 mm under og over som anslag til de hængslede lågers/skydelågeres fremspring. **Bæreevne 200 kg.**

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

- **Hylde** anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændstykket.
- **25 mm høje hylde** kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Teknisk beskrivelse

Fronthøjde	100 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Hylde, udførelse	lige hylde
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	703 mm
Dybde	675 mm
Bredde i G	26
Dybde i G	24
Produkttype	Hylde