


Garant GRIDLINE

Hylde slidset, Fronthøjde: 25mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935141 25
GTIN	4062406111441
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Standardhylde til ophængning. **Bæreevne 150 kg.**

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

- Hylde anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændestykket.
- 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Teknisk beskrivelse

Hylde, udførelse	lige hylde
Hylde, udførelse	slidset hylde
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Fronthøjde	25 mm
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	953 mm
Dybde	675 mm
Bredde i G	36
Dybde i G	24
Produkttype	Hylde