


Garant GRIDLINE**Hylde slidset, Fronthøjde: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935131 50
GTIN	4062406111403
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Standardhylde eller dæksel til iskruning.

**Bæreevne 200 kg.**

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

**Bemærk:**

- Hylde anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændestykket.
- 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

**Teknisk beskrivelse**

Fronthøjde	50 mm
Hylde, udførelse	lige hylde
Hylde, udførelse	slidset hylde
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	703 mm
Dybde	675 mm
Bredde i G	26
Dybde i G	24
Produkttype	Hylde