


Garant GRIDLINE

Hylde slidset, Fronthøjde: 50mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935141 50
GTIN	4062406111458
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Standardhylde eller dæksel til iskruning.

Bæreevne 200 kg.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

- Hylde anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændestykket.
- 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Teknisk beskrivelse

Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, udførelse	lige hylde
Hylde, udførelse	slidset hylde
Fronthøjde	50 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	953 mm
Dybde	675 mm
Bredde i G	36
Dybde i G	24
Produkttype	Hylde