


Garant GRIDLINE

Hylde slidset, Fronthøjde: 25mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935131 25
GTIN	4062406111380
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Standardhylde til ophængning. **Bæreevne 150 kg.**

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

- Hylde anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændestykket.
- 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Teknisk beskrivelse

Fronthøjde	25 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, udførelse	slidset hylde
Hylde, udførelse	lige hylde
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	703 mm
Dybde	675 mm
Bredde i G	26
Dybde i G	24
Produkttype	Hylde