

Garant GRIDLINE

Hylde, Fronthøjde: 100mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935160 100
GTIN	4062406111472
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden. Er nødvendige, når hængslede låger/skydelåger monteres i kombination med skuffer. Dette er nødvendigt, da der kræves 50 mm under og over som anslag til de hængslede lågers/skydelågeres fremspring. **Bæreevne 200 kg.**

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

- **Hylde** anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændstykket.
- **25 mm høje hylde** kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Teknisk beskrivelse

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	200 kg
Fronthøjde	100 mm
Hylde, udførelse	fast monteret hylde
Hylde, udførelse	lige hylde
Brugsområde	Skuffereol
Materialetykkelse	1,2 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde	1453 mm
Dybde	675 mm
Bredde i G	56
Dybde i G	24
Produkttype	Hylde