

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, 20×20G, Passer til længden mellem 2 foddele: 300mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927720 300
GTIN	4062406111656
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde for skuffer	225 mm
Dybde	650 mm
Vægt	11,6 kg
Nyttehøjde	225 mm
Bredde	600 mm
Antal skuffer	0
Nyttebredde	550 mm

Antal døre	0
Højde	300 mm
Udførelse	til egen bestykning
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet