

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, 20×20G, Passer til længden mellem 2 foddele: 200mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927720 200
GTIN	4062406111649
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Højde	200 mm
Nytteøjde for skuffer	125 mm
Nytteøjde	125 mm
Nyttebredde	550 mm
Antal skuffer	0
Bredde	600 mm
Vægt	9,6 kg
Antal døre	0

Dybde	650 mm
Udførelse	til egen bestykning
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet