

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer, 20x20G, Højde/lågehøjde: 800/525mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927725 800/525
GTIN	4062406111731
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Bredde	600 mm
Døranslag	Højre

Antal hylder, højdeindstillelige	1
Højde	800 mm
Nyttebredde	550 mm
Dybde	650 mm
Låge, nyttehøjde	525 mm
Vægt	33,3 kg
Nyttehøjde for skuffer	150 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Fast, forzinket hylde Type 1	927815 1
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Udtrækkelige hylder Type 1	927810 1
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12