

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, 20×20G, Passer til længden mellem 2 foddele: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927720 900
GTIN	4062406111717
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	0
Vægt	23,6 kg
Antal døre	0
Nytteøjde	800 mm

Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Nyttebredde	550 mm
Dybde	650 mm
Højde	900 mm
Bredde	600 mm
Udførelse	til egen bestykning
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet