

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer, 20x20G, Højde/lågehøjde: 900/525mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927725 900/525
GTIN	4062406111748
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Vægt	35,3 kg
Højde	900 mm

Nyttebredde	550 mm
Nyttehøjde for skuffer	250 mm
Låge, nyttehøjde	525 mm
Bredde	600 mm
Døranslag	Højre
Antal hylder, højdeindstillelige	1
Dybde	650 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Fast, forzinket hylde Type 1	927815 1
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Udtrækkelige hylder Type 1	927810 1
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150

Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50