

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer, 20x20G, Højde/lågehøjde: 800/425mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927725 800/425
GTIN	4062406111724
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Vægt	31,8 kg
Dybde	650 mm
Højde	800 mm
Nyttebredde	550 mm

Døranslag	Højre
Låge, nyttehøjde	425 mm
Bredde	600 mm
Nytteøjde for skuffer	250 mm
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Fast, forzinket hylde Type 1	927815 1
Udtrækkelige hylder Type 1	927810 1
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20