

Garant GRIDLINE

Kabinet 24G med låge med højreanslag, til selvbestykning med skuffer, 20x20G, Højde/lågehøjde: 900/625mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927725 900/625
GTIN	4062406111755
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Kabinet 24G med låge, til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.

Str. 600/425 og 700/525 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Dybde	650 mm
Nyttebredde	550 mm

Låge, nyttehøjde	625 mm
Bredde	600 mm
Døranslag	Højre
Vægt	36 kg
Højde	900 mm
Nytteøjde for skuffer	150 mm
Antal hylder, højdeindstillelige	1
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	1 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	927800 50
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Fast, forzinket hylde Type 1	927815 1
Udtrækkelige hylder Type 1	927810 1
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100