

Garant GRIDLINE

Skuffe, 20×20G, Skuffefronthøjde: 150mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927800 150
GTIN	4062406111830
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Passer til:

Alle kabinetter 24G.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Fronthøjde	150 mm
Vægt	10 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nyttehøjde	125 mm
Nyttedybde i G	20
Nyttebredde i G	20
Brugsområde	Filebænkabinet
Nyttebredde	500 mm

Nyttedybde	500 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Materialetykkelse	1 mm
Skuffeutræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	20×20G
Produkttype	Skuffe