

Garant GRIDLINE

**Kabinet 24G, mobilt, til selvbestykning med skuffer, 20×20G, Højde, hus: 700mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927730 700
GTIN	4062406111786
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mobilt kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, i stabil stålkonstruktion. Afdækning med riflet gummimåtte, forhøjet kant og 2K-Haptoprene®-skydegreb.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans), Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde.

Kan låses centralt med cylinderlås.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Ved bestykning af kabinetter med skuffer skal man være opmærksom på, at summen af de enkelte skuffe-fronthøjder angiver nyttehøjden på kabinettet.

**Kabinettet må kun bestykkes med skuffer nr. 927805!**

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

**Teknisk beskrivelse**

Hjul-Ø	125 mm
--------	--------

Bredde	600 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Maks. bæreevne	600 kg
Vægt	32,5 kg
Dybde	650 mm
Nyttehøjde	625 mm
Belægning, uden profil	ja
ComfortClose	nej
Antal døre	0
Højde	900 mm
med forhøjet kant	ja
Antal skuffer	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestyknig
Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	625 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer