

Garant GRIDLINE

Skuffe med separat oplåsning med én hånd, 20×20G, Skuffefronthøjde: 200mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 927805 200 |
| GTIN | 4062406111922 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk i stabil stålkonstruktion og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Nyt skuffekoncept til optimal udrustning med opdelingselementer.

Med **separat oplåsning med én hånd** sikres det, at skuffen ikke går op under transport. Til bestykning af mobile filebænke og kabinetter.

Passer til:

Alle kabinetter 24G.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|---------|
| Vægt | 11 kg |
| Nyttehøjde | 175 mm |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Separat oplåsning af skuffer | Enhånds |
| Fronthøjde | 200 mm |
| Skuffer, nytteflade i G | 20×20 |
| Nyttedybde i G | 20 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nyttebredde i G | 20 |
| Brugsområde | Montagevogn |
| Nyttebredde | 500 mm |
| Nyttedybde | 500 mm |
| med separat oplåsning af skuffer | ja |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 20×20G |
| Produkttype | Skuffe |