

Garant**Gevindskærepatron MLA IK 50 bar, BT 40, Gevindskæreområde: M1-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338107 M1-12
GTIN	4062406112073
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer med op til 300%.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Sikker opspænding i hurtigskifteindsatser til ER-spændetænger.
- Koncentricitet skaftekonus til konus på indsats < 3 µm.

Anvendelse:

På **bearbejdningscentre med synkronspindel.**

- Til udligning af stigningsdifferencer snittap / synkronspindel.
- Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, se nr. 308881-309240 (str. ER11 / 16 / 25). ER-gevindbore-spændepatroner med firkant, se nr. 309399 - 309413 (str. ER 11 /16 / 25).

Hurtigskifteindsatser og forlængere, se nr. 338120 – 338142.

Spændebolte, se nr. 308600 – 308806.

Kølemiddelrør til HSK, se nr. 309880.

Topnøgle til HSK, se nr. 309890.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	61 mm
Gevindskæreområde	M1 - M12

Indv. Ø D ₁	20 mm
Passer til ER-størrelse	11 / 16
Længdeudligning, træk	1 mm
Udvendig Ø D	43 mm
Længdeudligning, tryk	0,2 mm
Adapter	BT 40
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40