

**Garant****Gevindskærepatron MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Gevindskæreområde: M1-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	338110 M1-12
GTIN	4062406112080
Artikelklasse	31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med minimal-længdeudligning (MLA), med dæmpningselement.
- Forøgelse af standtiden for spiraltap/gevindformer med op til 300%.
- Indvendig kølemiddeltilførsel op til 50 bar.
- Sikker opspænding i hurtigskifteindsatser til ER-spændetænger.
- Koncentrisk skaftkonus til konus på indsats < 3 µm.

**Anvendelse:**

På **bearbejdningsscentre med synkronspindel.**

- **Til udligning af stigningsdifferencer snittap / synkronspindel.**
- **Til udligning af stigningstolerancer på snittapper.**

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner, se nr. 308881-309240 (str. ER11 / 16 / 25). ER-gevindbore-spændepatroner med firkant, se nr. 309399 - 309413 (str. ER 11 /16 / 25).

Hurtigskifteindsatser og forlængere, se nr. 338120 – 338142.

Spændebolte, se nr. 308600 – 308806.

Kølemiddelrør til HSK, se nr. 309880.

Topnøgle til HSK, se nr. 309890.

**Bemærk:**

Maks. omdrejningstal 4000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Gevindskæreområde	M1 - M12
Udragende længde, A-mål	64 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udvendig Ø D	43 mm
Passer til ER-størrelse	11 / 16
Længdeudligning, træk	1 mm
Længdeudligning, tryk	0,2 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Form	A
Produkttype	Gevindskærepatron