

Garant GRIDLINE

Miljøskab med massive hængslede metallåger, Højde mm / antal opsamlingskar: 1000/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	980091 1000/2
GTIN	4062406112493
Artikelklasse	91U

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:**

Lågerne er forsynet med ventilationsåbninger i siden, kan låses ved hjælp af skydegrebet med **stiftcylinderlås**. Forzinket opsamlingsbeholder med vandtætte svejsninger iht. **StawaR**. Bæreevne 100 kg. Højdeindstilling i trin på 25 mm. Opsamlingsvolumen 20 liter (20 mm under karrets kant).

Anvendelse:

Sikker og korrekt opbevaring af bekæmpelsesmidler til plantebeskyttelse, giftige kemikalier, der kan forurene drikkevandet, i arbejdsrum.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Skab egner sig ikke til opbevaring af brændbare væske! Opbevaring i henhold til WHG § 19. Beholder i henhold til overens-stemmelseserklæring (ÜHP) ifølge StawaR (stålbeholderdirektiv). I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.
Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 1000 mm
 Bredde: 1000 mm
 Dybde: 500 mm
 Nyttenhøjde: 860 mm
 Antal opsamlingsbeholdere: 2
 Vægt: 72 kg

Teknisk beskrivelse

Skabsfronter	Massiv metallåge med ventilationsåbninger
Dybde	500 mm
Vægt	72 kg
Bredde	1000 mm
Højde	1000 mm
Nyttenhøjde	860 mm
Antal opsamlingsbeholdere	2
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	225 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Miljøskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Opsamlingsbeholder Skabs-/afdelingsbredde 1000 mm	980096 1000