

Garant GRIDLINE

## Miljøskab med massive hængslede metallåger, Højde mm / antal opsamlingskar: 2000/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	980091 2000/4
GTIN	4062406112509
Artikelklasse	91U

### Beskrivelse

#### BEMÆRK: Farvevalg muligt

#### Udførelse:

Lågerne er forsynet med ventilationsåbninger i siden, kan låses ved hjælp af skydegrebet med **stiftcylinderlås**. Forzinket opsamlingsbeholder med vandtætte svejsninger iht. **StawaR**. Bæreevne 100 kg. Højdeindstilling i trin på 25 mm. Opsamlingsvolumen 20 liter (20 mm under karrets kant).

#### Anvendelse:

Sikker og korrekt opbevaring af bekæmpelsesmidler til plantebeskyttelse, giftige kemikalier, der kan forurene drikkevandet, i arbejdsrum.

#### Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

#### Bemærk:

Skab egner sig ikke til opbevaring af brændbare væske! Opbevaring i henhold til WHG § 19. Beholder i henhold til overens-stemmelseserklæring (ÜHP) ifølge StawaR (stålbeholderdirektiv). I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.  
Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm  
Bredde: 1000 mm  
Dybde: 500 mm  
Nyttehøjde: 1860 mm  
Antal opsamlingsbeholdere: 4  
Vægt: 135 kg

## Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Dybde	500 mm
Antal opsamlingsbeholdere	4
Skabsfronter	Massiv metallåge med ventilationsåbninger
Vægt	135 kg
Nyttehøjde	1860 mm
Højde	2000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	225 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Miljøskab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Opsamlingsbeholder Skabs-/afdelingsbredde 1000 mm	980096 1000