

Garant**Stolper, Højde: 200mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	928010 200
GTIN	4062406112226
Artikelklasse	91P

Beskrivelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Stolper med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Bemærk:

Kun egnet til medieskinne, hylde og Multifix. Mediemodul nr. 928460 kan ikke monteres. Bæreamskonsoller og tværstivere kan ikke fastgøres.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,2 kg
Bredde	40 mm
Dybde	100 mm
Maks. bæreevne	50 kg

Højde	200 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Stolpe

Tilbehør

Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 1500	928206 1500
Hylde med stålbøjle Passer til type 1000	928145 1000
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1000/9	928235 1000/9
Hylde i pladestål200 mm dybe Passer til type 2000	928130 2000
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1500/9	928235 1500/9
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 2000/13	928235 2000/13
Multifix Passer til type 1000	928201 1000
Multifix Passer til type 2000	928201 2000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1500/AA1	928230 1500/AA1
Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 2000	928131 2000
Medieskinnetil egen bestykning Passer til type 1500	928441 1500
Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 1000	928206 1000
Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1000	928131 1000
Svingarm Antal led 1	928170 1
Hylde i pladestål300 mm dybe Passer til type 1500	928131 1500
Medieskinnetmed 2 stikkontakter 250 V Passer til type 2000	928442 2000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 2000/AA1	928230 2000/AA1
Medieskinnetmed 4 stikkontakter 250 V Passer til type 1500	928443 1500
	928211 1000

Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 1000	
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V Passer til type 2000	928443 2000
Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 2000	928211 2000
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 1000	928444 1000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1500/AB1	928230 1500/AB1
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1500/14	928235 1500/14
Svingarm Antal led 2	928170 2
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 2000/19	928235 2000/19
Hylde med stålbøjle Passer til type 2000	928145 2000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 2000/AB1	928230 2000/AB1
Hylde i pladestål200 mm dybe Passer til type 1000	928130 1000
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Medieskinnemed 2 stikkontakter 250 V Passer til type 1000	928442 1000
Medieskinnetil egen bestykning Passer til type 1000	928441 1000
Papirholdermed organisationsmagneter Passer til type 1500	928211 1500
Hylde i pladestål200 mm dybe Passer til type 1500	928130 1500
Medieskinnetil egen bestykning Passer til type 2000	928441 2000
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 2000	928444 2000
Multifix med Easyfix-magnet-clips Passer til type 2000	928206 2000
Multifix-beholder Længde mm /antal beholdere 1000/6	928235 1000/6
Multifix Passer til type 1500	928201 1500
Hylde med stålbøjle Passer til type 1500	928145 1500

Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V Passer til type 1000	928443 1000
Medieskinnemed 2 stikkontakter 250 V Passer til type 1500	928442 1500
Medieskinnemed 4 stikkontakter 250 V + ON/OFF Passer til type 1500	928444 1500
LED-belysningsenhet i siden Effektförbruk 15 W	928620 15