

**Garant****Hjørnebæresøjle med ophængsslidser, Højde: 481 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	928030 481
GTIN	4062406112295
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik.

Hjørnebæresøjle med ophængsslidser i intervaller på 50 mm på forsiden, gevindbøsninger og en borings-Ø på 25 mm til kabelgennemføring.

**Passer til:**

På hjørnebæresøjlen nr. 938030 kan hylderne nr. 928131 – 928145 str. 1000, Multifix-skinnen nr. 928201, 928206, 928230, 928235 str. 1000 monteres. Hulvægge 1 × nr. 928070 hhv. nr. 928071.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	3 kg
Dybde	100 mm
Bredde	40 mm
Maks. bestykning med hulplade	1 × nr. 928070 hhv. nr. 928071
Materialetykkelse	1 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Stolpe